

UUSI, HELPPOKÄYTTÖINEN MJK 780 -NÄYTTEENOTIN

OMINAISUUDET

- yksinkertainen, luja rakenne
- lasinen näytekammio asennetaan laitteen ulkopuolelta
- ohjauskomponentit ja venttiilit on sijoitettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun IP 55 -kotelon sisälle
- virtausperusteinen ohjaus mittarilta tai logiikalta
- toimii myös 12 VDC -akkujännitteellä

TEKNISET TIEDOT

- syöttöjännite 230/115 V AC tai 12 VDC
- 1 kpl hälytyslähtö
- virrankulutus 2 W lepotilassa ja 30 W näytteenottohetkellä

MEKAANISET TIEDOT

- kotelo ruostumatonta terästä
- kotelointiluokka IP 55
- paino 5 kg
- mitat 165 mm x 235 mm x 410 mm

TOIMINTA

- näytetapahtuman kesto noin 2 min
- näyteko 20 - 500 ml
- imukorkeus max. 7,5 m
- imuletkun sisämitta 9 mm, materiaali PVC
- poistoputken sisämitta 9,5 mm, materiaali silikoni

2-VAIHEINEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kytetään kaksi johtoa virtausmittarille, logiikalle tai ulkoiselle ajastinyksikölle.
2. Kytetään käyttöjännite päälle.
3. Valmis!

Helppo
2-vaiheinen
käyttöönotto!



mjk